

**Garant**
**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, PSC 80 kurz, Dorn-Ø d1: 22mm**


## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308551 22     |
| GTIN          | 4045197870698 |
| Artikelklasse | 31C           |

## Beschreibung

### Ausführung:

- Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

### Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Quernut.

### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

### Sonderzubehör:

Spezienschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885; 309893.

## Technische Beschreibung

|   |       |
|---|-------|
| Dorn-Ø d <sub>1</sub>                           | 22 mm |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22    |
| Auskraglänge A-Maß                              | 50 mm |
| Außen-Ø D                                       | 48 mm |
| passender Spezienschlüssel Nr. 309840           | 22    |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>                          | 22 mm |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme                 | PSC 80 kurz                       |
| Aufnahme-Norm            | ISO 26623-1                       |
| Kühlkanalbohrung         | verschleißbar                     |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 6 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Messerkopfaufnahme                |

---

## Zubehör

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm | 309840 22 |
|-----------------------------------|-----------|