

**Garant**
**Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, PSC 80 kurz, Dorn-Ø d1: 40mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	308551 40
GTIN	4045197870728
Artikelklasse	31C

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

### Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Quernut.

### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

### Sonderzubehör:

Spezienschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885; 309893.

## Technische Beschreibung

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	40
Auskraglänge A-Maß	60 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
passender Spezienschlüssel Nr. 309840	40
Außen-Ø D	89 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	40 mm

Aufnahme	PSC 80 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

---

## Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm	309840 40
-----------------------------------	-----------