

Garant
Stechdrehhalter 45°, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 16/3

Bestelldaten

Bestellnummer	273762 16/3
GTIN	4045197869258
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Verwendung:

Für Freidrehoperationen direkt an einer Schulter, um Freistiche für Gewinde- und Schleifarbeiten zu fertigen.

Hinweis:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (bei $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (bei $w = 2$).
- **Nur mit Vollradiusstechdrehplatte Nr. 273735 – 273739 verwenden.**
- **Kein genormter Freistich gemäß DIN 509.**

Technische Beschreibung

Stechbreite w	3 mm
Schraube	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Kopflänge L_1	33 mm
Schaftgröße	16 mm
Funktionsbreite L_4	19 mm
Gesamtlänge L	100 mm
min Stechbreite y	0,5 mm
t_{\min}	0,7 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Klemmschraube Typ 5	279815 5
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600