

Garant
Stechdrehhalter 45°, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 25/3

Bestelldaten

Bestellnummer	273762 25/3
GTIN	4045197869272
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Verwendung:

Für Freidrehoperationen direkt an einer Schulter, um Freistiche für Gewinde- und Schleifarbeiten zu fertigen.

Hinweis:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (bei $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (bei $w = 2$).
- **Nur mit Vollradiusstechdrehplatte Nr. 273735 – 273739 verwenden.**
- **Kein genormter Freistich gemäß DIN 509.**

Technische Beschreibung

Kopflänge L_1	33 mm
Schaftgröße	25 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funktionsbreite L_4	28 mm
Stechbreite w	3 mm
Gesamtlänge L	150 mm
min Stechbreite y	0,5 mm
t_{\min}	0,7 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Klemmschraube Typ 6	279815 6
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600