

Garant
Stechdrehhalter 45°, links, Schaft- / Stechbreite w: 20/3

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273763 20/3 |
| GTIN | 4045197869296 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung
Verwendung:

Für Freidrehoperationen direkt an einer Schulter, um Freistiche für Gewinde- und Schleifarbeiten zu fertigen.

Hinweis:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (bei $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (bei $w = 2$).
- **Nur mit Vollradiusstechdrehplatte Nr. 273735 – 273739 verwenden.**
- **Kein genormter Freistich gemäß DIN 509.**

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Funktionsbreite L_4 | 23 mm |
| Schaftgröße | 20 mm |
| Gesamtlänge L | 125 mm |
| Schraube | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Kopflänge L_1 | 33 mm |
| Stechbreite w | 3 mm |
| min Stechbreite y | 0,5 mm |
| t_{\min} | 0,7 mm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | nein |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| axiales Stechen möglich | nein |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| 8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm | 659874 50 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m | 659906 1600 |
| Klemmschraube Typ 6 | 279815 6 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25 | 674248 TX25 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m | 659957 1600 |