

**Garant**
**Stechdrehhalter 45°, links, Schaft- / Stechbreite w: 25/3**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273763 25/3
GTIN	4045197870803
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Verwendung:**

Für Freidrehoperationen direkt an einer Schulter, um Freistiche für Gewinde- und Schleifarbeiten zu fertigen.

**Hinweis:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (bei  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (bei  $w = 2$ ).
- **Nur mit Vollradiusstechdrehplatte Nr. 273735 – 273739 verwenden.**
- **Kein genormter Freistich gemäß DIN 509.**

**Technische Beschreibung**

Kopflänge $L_1$	33 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Stechbreite w	3 mm
Schaftgröße	25 mm
Funktionsbreite $L_4$	28 mm
min Stechbreite y	0,5 mm
$t_{\min}$	0,7 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Klemmschraube Typ 6	279815 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600