


**3M Roloc™****Schleifscheibe 237AA, Ø 76,2 mm, Körnung: 280**

## Bestelldaten

Bestellnummer	554009 280
GTIN	2050001743701
Artikelklasse	53M

## Beschreibung

### Ausführung:

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

237AA Trizact™ mit feinstrukturierter Pyramidenoberfläche aus kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln.

### Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Speziell zur **Oberflächenveredelung** von harten, schwer zu bearbeitenden Werkstoffen wie **INOX, Titan, hochlegierten Stählen** etc. Konstanteres, **reproduzierbares Finish und längere Standzeit** gegenüber Schleifscheiben in vergleichbarer Körnung.

### Hinweis:

**Roloc™ Bristle-Disc** finden Sie unter 573510 ff.

## Technische Beschreibung

3M-Körnungsbezeichnung	A65
Farbcode	orange

Körnung	280
Scheiben-Ø	50,8 mm
Schleifmittel	Aluminiumoxid Mineralpartikel (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnameattribut	Ø 76,2 mm
Herstellerbezeichnung	237AA Trizact™
maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm weich Außen-Ø 75 mm	554091 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel Außen-Ø 75 mm	554092 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 75 mm	554093 75
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 75 mm	554090 75

Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm

554088 75

Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm

554094 75

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 75 mm

554089 75