



Fächerschleifscheibe (Spezial ZA) Glasgewebeteller konisch, Ø 115 mm, Körnung: 60



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 565560 60 |
| GTIN | 9003171602302 |
| Artikelklasse | 53T |

Beschreibung

Ausführung:

Schräge Form – für **Kanten-/Schweißnahtbearbeitung** und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15–25°.

Fächerschleifscheibe mit **Zirkonkorund (ZA)** und kühlender Beschichtung auf **Baumwollgewebe**. Glasgewebeteller. **Für alle Werkstoffe. Sehr hohe Belagdichte.**

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

Formbeschreibung: schräg

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|----------|
| Körnung | 60 |
| Bohrungs-Ø | 22,23 mm |
| Formbeschreibung | schräg |
| Scheiben-Ø | 115 mm |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) |
| Schleifmittelkurzzeichen | ZA |
| schleifaktive, kühlende Beschichtung | ja |
| Schleifmittelunterlage | Baumwollgewebe |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| Produktnamensattribut | Ø 115 mm |
| Trägerteller | Glasgewebeteller |
| optimiert für Werkstoff | INOX |
| optimiert für Werkstoff | Stahl |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| Produktart | Fächerschleifscheibe |