

**Garant**
**Frässtift Z9 – sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: F1225**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	543709 F1225
GTIN	4045197522382
Artikelklasse	51D

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Extra stabiler Schaft mit  $\varnothing$  8 mm.

**GARANT-** Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Rundbogen** (RBF).

**Verwendung:**

Für Fräsarbeiten mit höchster Beanspruchung.

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

**Technische Beschreibung**

Formbeschreibung	Rundbogen
Form	F1225
Gesamtlänge	65 mm
Kopf- $\varnothing$	12 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	sehr grob (NE / Alu)
Zahnung Kurzzeichen	Z9
Schaft- $\varnothing$	8 mm
Kopflänge	25 mm
Serie	Zahnung Z9

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		