



Soft Job Fächerschleifscheibe (ZA), Ø 50,8 mm, Körnung: 40



Bestelldaten

Bestellnummer	554030 40
GTIN	9003172469829
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoff-Außengewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Sehr flexible Ausführung mit stehenden Lamellen und Lamellenüberstand **für extrem weichen, gleichmäßigen Schliff**.

Mini-Fächerscheiben mit aufgefächerten Lamellen bieten im Vergleich zu herkömmlichen Schleifscheiben eine **höhere Standzeit**, ein **flexibleres Schleifverhalten** und ein **gleichmäßigeres Schliffbild** (Rauheitswert) bis zur Verschleißgrenze.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573511 ff.

Technische Beschreibung

Körnung	40
Scheiben-Ø	50,8 mm
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)

Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Schleifmittelunterlage	Kunststoffteller
Produktnamensattribut	Ø 50,8 mm
Gewinde	Roloc™ Schnellwechselsystem
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 50 mm	554093 50
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 50 mm	554090 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm hart Außen-Ø 50 mm	554089 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel Außen-Ø 50 mm	554092 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm weich Außen-Ø 50 mm	554091 50

