



Fächerschleifscheibe (ZA), Ø 50,8 mm, Körnung: 60



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 554035 60 |
| GTIN | 4027497339518 |
| Artikelklasse | 56L |

Beschreibung

Ausführung:

Flacher, kompakter Lamellenaufbau zur **Schweißnahtbearbeitung** und für **Entgratarbeiten**. Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoff-Außengewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Mini-Fächerscheiben mit aufgefächerten Lamellen bieten im Vergleich zu herkömmlichen Schleifscheiben eine **höhere Standzeit**, ein **flexibleres Schleifverhalten** und ein **gleichmäßigeres Schliffbild** (Rauheitswert) bis zur Verschleißgrenze.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573511 ff.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Körnung | 60 |
| Scheiben-Ø | 50,8 mm |
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) |
| Schleifmittelkurzzeichen | ZA |
| Schleifmittelunterlage | Kunststoffteller |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Produktnameattribut | Ø 50,8 mm |
| Gewinde | Roloc™ Schnellwechselsystem |
| maximale Drehzahl | 20000 min ⁻¹ |
| Produktart | Fächerschleifscheibe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | bedingt geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |

Zubehör

| | |
|---|-----------|
| Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmweich Außen-Ø 50 mm | 554091 50 |
| Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittelhart Außen-Ø 50 mm | 554093 50 |
| Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittel Außen-Ø 50 mm | 554092 50 |
| Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 50 mm | 554089 50 |
| Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 50 mm | 554090 50 |