



Fächerschleifscheibe (Spezial ZA) Glasgewebeteller konisch, Ø 125 mm, Körnung: 60



Bestelldaten

Bestellnummer	565570 60
GTIN	9003171602425
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Schräge Form – für **Kanten-/Schweißnahtbearbeitung** und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15–25°.

Fächerschleifscheibe mit **Zirkonkorund (ZA)** und kühlender Beschichtung auf **Baumwollgewebe**. Glasgewebeteller. **Für alle Werkstoffe. Sehr hohe Belagdichte.**

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

Formbeschreibung: schräg

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Körnung	60
Formbeschreibung	schräg
Scheiben-Ø	125 mm

Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe