



## Fächerschleifscheibe (Spezial ZA) Glasgewebeteller konisch, Ø 125 mm, Körnung: 80



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 565570 80     |
| GTIN          | 9003171602449 |
| Artikelklasse | 53T           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Schräge Form** – für **Kanten-/Schweißnahtbearbeitung** und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15–25°.

Fächerschleifscheibe mit **Zirkonkorund (ZA)** und kühlender Beschichtung auf **Baumwollgewebe**. Glasgewebeteller. **Für alle Werkstoffe. Sehr hohe Belagdichte.**

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

Formbeschreibung: schräg

Bohrungs-Ø: 22,23 mm

### Technische Beschreibung

|                  |          |
|------------------|----------|
| Bohrungs-Ø       | 22,23 mm |
| Körnung          | 80       |
| Formbeschreibung | schräg   |
| Scheiben-Ø       | 125 mm   |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Schleifmittelkurzzeichen        | ZA                   |
| Produktnameattribut             | Ø 125 mm             |
| optimiert für Werkstoff         | INOX                 |
| optimiert für Werkstoff         | Stahl                |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s               |
| Produktart                      | Fächerschleifscheibe |