

**Garant****Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: C1225****Bestelldaten**

Bestellnummer	543200 C1225
GTIN	4045197609854
Artikelklasse	51D

**Beschreibung****Ausführung:**

Extra stabiler Schaft mit  $\varnothing$  8 mm.

**GARANT-** Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Walzenrund** (WRC).

**Verwendung:**

Für Fräsarbeiten mit höchster Beanspruchung.

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

**Technische Beschreibung**

Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Gesamtlänge	65 mm
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Kopf- $\varnothing$	12 mm
Form	Walzenrund
Formbeschreibung	Walzenrund
Schaft- $\varnothing$	8 mm
Kopflänge	25 mm

Serie	Zahnung Z7
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		