

Garant
Kleinfrässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: F0307

Bestelldaten

Bestellnummer	546900 F0307
GTIN	4045197156822
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm. **Form Rundbogen** (RBF).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Zahnung Kurzzeichen	Z7
Gesamtlänge	40 mm
Kopf-Ø	3 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Form	F0307
Formbeschreibung	Rundbogen
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	7 mm
Serie	Zahnung Z7
Schneidstoff	HM

Produktart

Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		