

Garant
Kleinfrässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: AS0313

Bestelldaten

Bestellnummer	546900 AS0313
GTIN	4045197156723
Artikelklasse	51D

Beschreibung
Ausführung:

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm. **Form Zylinder (ZYAS), mit Stirnverzahnung.**

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	3 mm
Gesamtlänge	43 mm
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Form	AS0613
Formbeschreibung	Zylinder mit Stirnverzahnung
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	13 mm
Serie	Zahnung Z7
Schneidstoff	HM

Produktart

Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		