

Gewinde Grenz-Lehrdorn, Gewinde: M3



Bestelldaten

Bestellnummer	486000 M3
GTIN	2050001690906
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299.

Gut- und Ausschusseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1, Form R). Ausschusseite rot gekennzeichnet.

Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.

Toleranzklasse 6H (bis M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Sonderzubehör:

Kernloch-Grenzlehrdorn Nr. 486055.

Hinweis:

Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewinde	M3
Gewindesteigung	0,5 mm
Toleranzklasse	6H
Gewindeart	M
Norm	DIN 13
Qualität	6

Toleranzfeld	H
Lehrenart	Ausschusslehre
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L10
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 90 mm	028590 90
KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 3 mm	028550 3