

Garant**Kleinfrässtift Z FINE – sehr fein, HM, Typ: A0313****Bestelldaten**

Bestellnummer	546840 A0313
GTIN	4045197679840
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm. **Form Zylinder (ZYA), ohne Stirnverzahnung.**

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	3 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z FINE
Zahnungsfeinheitsgrad	sehr fein
Formbeschreibung	Zylinder

Form	A0313
Gesamtlänge	40 mm
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	13 mm
Serie	Zahnung Z FINE
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		