

Garant**Spiralbohrer HSS-E Nr. 114500 als Nachfüll-Satz, TiAlN, Typ: 1-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	115355 1-10
GTIN	4045197197627
Artikelklasse	11B

Beschreibung**Ausführung:**

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

Verstärkter Kernanstieg.

Mit Ausspitzung Form C.

Technische Beschreibung

Bohrer jeweils steigend	0,5 mm
Anzahl Bohrer	19
Bohrerbereich	1 - 10 mm
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 338

Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	130 Grad
Spiralwinkel	35 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	nein
Farbring	blau
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	37 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	6 m/min	S
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 3 mm	114450 3
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 4 mm	114450 4
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 7 mm	114450 7
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 9 mm	114450 9
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 10 mm	114450 10
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 6 mm	114450 6
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5

Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 2 mm	114450 2
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Spiralbohrer HSS-EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1