

HOLEX®**Grobreinigungsscheibe (SiC), Ø 50,8 mm, Vliesausführung: CRS****Bestelldaten**

Bestellnummer	554038 CRS
GTIN	4045197524799
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit. Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu. **Hohe Abtragsrate** für universelle Reinigungsarbeiten.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten. Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %

Feinheitsgrad: extra grob

Härtegrad: hart

maximale Drehzahl: 18000 min⁻¹

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	18000 min ⁻¹
Härtegrad	hart
Feinheitsgrad	extra grob
Scheiben-Ø	50,8 mm
Bindung	
Antriebsmaschine	
Form	
passend für Schnellwechselsystem	
Schleifmittelunterlage	
maximale Umfangsgeschwindigkeit	m/s
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Aufnahme	
Trägerteller	
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 50,8 mm
Formbeschreibung	
Härtegrad	
Feinheitsgrad	
Produktart	

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm weich Außen-Ø 50 mm	554091 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 50 mm	554093 50
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 50 mm	554090 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel Außen-Ø 50 mm	554092 50

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm hart Außen-Ø 50 mm

554089 50