

Gewinde Ausschuss-Lehrring 6g, Gewinde: M5



Bestelldaten

Bestellnummer	486050 M5
GTIN	2050001037305
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299.

Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Hinweis:

Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,8 mm
Gewinde	M5
Toleranzklasse	6g
Kalibrierung	L12

Lehrenart	Ausschusslehre
Toleranzfeld	g
Gewindeart	M
Norm	DIN 13
Qualität	6
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 20 mm	028600 20
DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100