

**Vlies-Finishingscheibe, Ø 76,2 mm, Körnungsvergleich: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	554053 100
GTIN	4045197525949
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Universelles und leistungsfähiges **Nylonvlies**.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Technische Beschreibung

Ausführung	A coarse
Feinheitsgrad	grob
Körnungsvergleich	100
Scheiben-Ø	76,2 mm

Schleifmittel	Nylonvlies
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 76,2 mm
maximale Drehzahl	18000 min ⁻¹
Produktart	Schleifvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 75 mm	554089 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittelhart Außen-Ø 75 mm	554093 75
Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm	554094 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmweich Außen-Ø 75 mm	554091 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittel Außen-Ø 75 mm	554092 75
Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm	554088 75
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 75 mm	554090 75