

Gewinde Ausschuss-Lehrdorn, Gewinde: M48



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 486030 M48 |
| GTIN | 4045197213150 |
| Artikelklasse | 48B |

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299.

Gut- und Ausschusdorn separat (DIN 2240, Teil 2, Form GE).

Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.
Toleranzklasse 6H (bis M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Hinweis:

Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|--------|
| Toleranzklasse | 6H |
| Gewindesteigung | 5 mm |
| Gewinde | M48 |
| Norm | DIN 13 |
| Gewindeart | M |
| Toleranzfeld | H |
| Qualität | 6 |

| | |
|--------------|----------------------------|
| Lehrenart | Ausschusslehre |
| Kalibrierung | L11 |
| Produktart | Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn |

Dienstleistungen

| | |
|--|-----------|
| DAkS-Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler Ø 90 mm | 028540 90 |
| Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler Ø 60 mm | 028500 60 |