

## Gewinde-Grenz-Lehrdorn-Satz, Satzinhalt: M3-M12



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 486040 M3-M12 |
| GTIN          | 4045197295675 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Beschreibung

**Ausführung:**

**Gut- und Ausschußseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1 Form S).** Ausschußseite rot gekennzeichnet.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

**Inhalt:**

Je 1 Gewinde-Grenzlehrdorn Nr. 486000  
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

**Lieferumfang:**

Inklusive stabiler Holzbox mit schützendem Schaumstoffpolster.

**Sonderzubehör:**

Kernloch-Grenzlehrdorn Nr. 486055.

**Hinweis:**

Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth, Trapez, Rund-, UNC, UNF- und NPT-Gewinde und Linksgewinde lieferbar auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

|            |        |
|------------|--------|
| Satzinhalt | M3-M12 |
| Norm       | DIN 13 |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Gewindeart   | M                      |
| Verpackung   | stabile Box            |
| Kalibrierung | S13                    |
| Produktart   | Gewinde-Grenz-Lehrdorn |

## Dienstleistungen

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| KalibrierungGewinde-Grenz-Lehrdorn-Satz Satzinhalt M3-M12       | 020700 M3-M12 |
| DAkKS-KalibrierungGewinde-Grenz-Lehrdorn-Satz Satzinhalt M3-M12 | 020710 M3-M12 |

## Zubehör

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| GewindeGrenz-Lehrdorn Gewinde M4  | 486000 M4  |
| GewindeGrenz-Lehrdorn Gewinde M6  | 486000 M6  |
| GewindeGrenz-Lehrdorn Gewinde M10 | 486000 M10 |
| GewindeGrenz-Lehrdorn Gewinde M12 | 486000 M12 |
| GewindeGrenz-Lehrdorn Gewinde M8  | 486000 M8  |
| GewindeGrenz-Lehrdorn Gewinde M5  | 486000 M5  |
| GewindeGrenz-Lehrdorn Gewinde M3  | 486000 M3  |