

3M Roloc™
Vliesscheibe GB-DR, Ø 50,8 mm, Körnungsvergleich: 50


Bestelldaten

Bestellnummer	554062 50
GTIN	30048011603552
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Vliesschleifscheiben **mit aggressivem Cubitron Schleifkorn (CER)** kombiniert mit widerstandsfähigem Gewebe.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Ermöglicht **Abtragen** und **gratfreies Finishen** mit einem Werkzeug. Hohe Kantenstabilität und lange Lebensdauer.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	extra grob
Körnungsvergleich	50
Ausführung	coarse super duty
Scheiben-Ø	50,8 mm
Schleifmittel	Cubitron™ Schleifkorn

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
Herstellerbezeichnung	GB-DR
maximale Drehzahl	23000 min ⁻¹
Produktart	Schleifvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 50 mm	554093 50
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 50 mm	554090 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm hart Außen-Ø 50 mm	554089 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm weich Außen-Ø 50 mm	554091 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel Außen-Ø 50 mm	554092 50