

Gewinde Ausschuss-Lehrring 6g, Gewinde: M2



Bestelldaten

Bestellnummer	486050 M2
GTIN	2050001037251
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299.

Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Hinweis:

Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewinde	M2
Toleranzklasse	6g
Gewindesteigung	0,4 mm
Kalibrierung	L12

Toleranzfeld	g
Lehrenart	Ausschusslehre
Norm	DIN 13
Gewindeart	M
Qualität	6
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrring

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Gewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100
Kalibrierung Gewinde-Lehrring maximaler Ø 3 mm	028600 3