

## Gewinde Grenz-Lehrdorn, Gewinde: M2,5



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 486000 M2,5   |
| GTIN          | 2050001690890 |
| Artikelklasse | 48B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299.

**Gut- und Ausschusseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1, Form R).** Ausschusseite rot gekennzeichnet.

#### Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.

Toleranzklasse 6H (bis M 1,4 = 5H).

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Hinweis:

Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Gewinde         | M2,5           |
| Gewindesteigung | 0,45 mm        |
| Toleranzklasse  | 6H             |
| Norm            | DIN 13         |
| Gewindeart      | M              |
| Qualität        | 6              |
| Toleranzfeld    | H              |
| Lehrenart       | Ausschusslehre |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Lehrenart    | Gutlehre               |
| Kalibrierung | L10                    |
| Produktart   | Gewinde-Grenz-Lehrdorn |

### Dienstleistungen

|  |          |
|--|----------|
| KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 3 mm | 028550 3 |
|--|----------|