

Gewinde Grenz-Lehrdorn, TiN, Gewinde: M4



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 486008 M4 |
| GTIN | 2050001060426 |
| Artikelklasse | 48B |

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang entfernt groben Schmutz im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges. Ausführung gemäß DIN 2279 – 2299.

Gut- und Ausschusseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1, Form R). Ausschusseite rot gekennzeichnet.

Gutseite TiN-beschichtet. Dadurch deutlich höhere Standzeit, Schmutznut ab M6.

Verwendung:

Für metrische ISO-Gewinde, rechts DIN 13.

Toleranzklasse 6H (bis M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Sonderzubehör:

Kernloch-Grenzlehrdorn Nr. 486055.

Hinweis:

Gewindelehren für Gewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF-, NPT-Gewinde und Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|--------|
| Toleranzklasse | 6H |
| Gewinde | M4 |
| Gewindesteigung | 0,7 mm |
| Gewindeart | M |
| Norm | DIN 13 |
| Qualität | 6 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Toleranzfeld | H |
| Lehrenart | Ausschusslehre |
| Lehrenart | Gutlehre |
| Oberfläche Gutseite | TiN |
| Kalibrierung | L10 |
| Produktart | Gewinde-Grenz-Lehrdorn |

Dienstleistungen

| | |
|---|-----------|
| DAkS-Kalibrierung Gewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 90 mm | 028590 90 |
| Kalibrierung Gewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm | 028550 20 |