

**3M Roloc™****Vlies-Finishingscheibe SC-DR, Ø 76,2 mm, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	554047 280
GTIN	30048011055306
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Universelles und leistungsfähiges **Nylonvlies**.

**Verwendung:**

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

**Hinweis:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finden Sie unter 573510 ff.

**Technische Beschreibung**

Körnungsvergleich	280
Ausführung	A very fine
Feinheitsgrad	fein
Scheiben-Ø	76,2 mm
Schleifmittel	Nylonvlies

Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 76,2 mm
maximale Drehzahl	18000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schleifvlies

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

554094 75

Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm

Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm

554088 75

Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 75 mm

554090 75

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart Außen-Ø 75 mm

554093 75

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittel Außen-Ø 75 mm

554092 75

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm weich Außen-Ø 75 mm

554091 75

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm hart Außen-Ø 75 mm

554089 75