

**Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart, Außen-Ø: 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554093 75
GTIN	4045197526250
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit **Schnellspannsystem Außengewinde (Roloc™, Combidisc®)**.

Gummi-Schleifteller mit integrierter **1/4 Zoll-Aufnahme und 6 mm Schaft**. Montage auf M14-Spindel mit Adapter Nr. 554081.

**Verwendung:**

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

**Hinweis:**

Passende Winkelschleifer finden Sie unter Nr. 079325.

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
Außen-Ø	75 mm
Schaft-Ø	6 mm
Aufnahme werkzeugseitig	Schnellspannsystem Außengewinde

Aufnahme maschinenseitig

Schaft-Ø 6 mm

Produktart

Stützteller