

**3M Roloc™****Kompaktscheibe XL-UR, Ø 76,2 mm, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	554067 280
GTIN	30048011171846
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, **verpresste Scheibenform**.

**Verwendung:**

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Besonders geeignet zum **Feinschleifen und Entgraten**. Hinterlässt ein **feines Finish** und reduziert die Rautiefe auf allen Werkstoffen.

**Hinweis:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finden Sie unter 573510 ff.

**Technische Beschreibung**

Körnungsvergleich	280
Ausführung	2 S fine
Härtegrad	weich
Feinheitsgrad	fein
Scheiben-Ø	76,2 mm

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 76,2 mm
Herstellerbezeichnung	XL-DR
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Kompaktscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm	554094 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 75 mm	554089 75
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 75 mm	554090 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmweich Außen-Ø 75 mm	554091 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittel Außen-Ø 75 mm	554092 75
Gummi-Schleifteller mit Aufnahme M14hart Außen-Ø 75 mm	554088 75
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittelhart Außen-Ø 75 mm	554093 75