

**Frässtift Zahnung INOX – grob, HM, Typ: D0605****Bestelldaten**

Bestellnummer	547200 D0605
GTIN	4007220900536
Artikelklasse	55F

**Beschreibung****Ausführung:**

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlauffarben). Schaft-Ø 6mm.

**Verwendung:**

Optimiert für die Bearbeitung von **austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen**, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.

**Technische Beschreibung**

Form	D0605
Formbeschreibung	Kugel
Kopf-Ø	6 mm
Gesamtlänge	45 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Zahnung Kurzzeichen	INOX
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	5 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		