



Frässtift Zahnung STEEL – grob, HM, Typ: D1210



Bestelldaten

Bestellnummer	547100 D1210
GTIN	4007220936870
Artikelklasse	55F

Beschreibung

Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **Stahl und Stahlguss**.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Kugel

Kopf-Ø: 12 mm

Kopflänge: 10 mm

Gesamtlänge: 51 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	Kugel
Zahnung Kurzzeichen	STEEL
Gesamtlänge	51 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Form	D1210
Kopf-Ø	12 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	10 mm

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	geeignet		