

Garant**Fächerschleifscheibe Vlies, Ø 125 mm, Körnungsvergleich: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	566340 180
GTIN	4045197488893
Artikelklasse	56Z

Beschreibung**Ausführung:**

Vlies-Fächerscheiben mit **aufgefächertem Schleifvlies** auf Glasgewebeteller.

Verwendung:

- **Zur abschließenden Bearbeitung von Oberflächen.**
- **Zum Entfernen von Anlauffarbe, Reinigen und leichtes Verputzen von Schweißnähten.**
- **Zum Feinschleifen großer Flächen und zur Finishbearbeitung.**

Empfohlene Drehzahl 4600 – 5300 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Farbe	rot
Formbeschreibung	schräg
Körnungsvergleich	180
Feinheitsgrad	mittel
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12200 min ⁻¹
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		