

**Garant****Fächerschleifscheibe Vlies, Ø 125 mm, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	566340 280
GTIN	4045197488909
Artikelklasse	56Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Vlies-Fächerscheiben mit **aufgefächertem Schleifvlies** auf Glasgewebeteller.

**Verwendung:**

- **Zur abschließenden Bearbeitung von Oberflächen.**
- **Zum Entfernen von Anlauffarbe, Reinigen und leichtes Verputzen von Schweißnähten.**
- **Zum Feinschleifen großer Flächen und zur Finishbearbeitung.**

Empfohlene Drehzahl 4600 – 5300 min<sup>-1</sup>.

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Feinheitsgrad	fein
Formbeschreibung	schräg
Farbe	blau
Körnungsvergleich	280
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12200 min <sup>-1</sup>
Produktart	Fächerschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		