



## Frässtift Zahnung STEEL – grob, HM, Typ: G1225



### Bestelldaten

Bestellnummer	547100 G1225
GTIN	4007220937082
Artikelklasse	55F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-Ø 6 mm.

#### Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **Stahl und Stahlguss**.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Spitzbogen

Kopf-Ø: 12 mm

Kopflänge: 25 mm

Gesamtlänge: 70 mm

Schaft-Ø: 6 mm

### Technische Beschreibung

Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Form	G1225
Formbeschreibung	Spitzbogen
Gesamtlänge	70 mm
Kopf-Ø	12 mm
Zahnung Kurzzeichen	STEEL
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	25 mm

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	geeignet		