



Frässtift Zahnung INOX – grob, HM, Typ: C0616



Bestelldaten

Bestellnummer	547200 C0616
GTIN	4007220900512
Artikelklasse	55F

Beschreibung

Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlauffarben). Schaft-Ø 6mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen**, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Zahnung Kurzzeichen	INOX
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Kopf-Ø	6 mm
Formbeschreibung	Walzenrund
Form	C0616
Gesamtlänge	55 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	16 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		