

**Frässtift Zahnung INOX – grob, HM, Typ: G1020****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 547200 G1020 |
| GTIN | 4007220952337 |
| Artikelklasse | 55F |

Beschreibung**Ausführung:**

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlauffarben). Schaft-Ø 6mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen**, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|------------|
| Kopf-Ø | 10 mm |
| Zahnung Kurzzeichen | INOX |
| Formbeschreibung | Spitzbogen |
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Zahnungsfeinheitsgrad | grob |
| Form | G1020 |
| Schaft-Ø | 6 mm |
| Kopflänge | 20 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Produktart | Frässtift |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| CuZn | bedingt geeignet | | |