

**Frässtift Zahnung INOX – grob, HM, Typ: G1225****Bestelldaten**

Bestellnummer	547200 G1225
GTIN	4007220936894
Artikelklasse	55F

Beschreibung**Ausführung:**

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlauffarben). Schaft-Ø 6mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen**, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	65 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Kopf-Ø	12 mm
Zahnung Kurzzeichen	INOX
Form	G1225
Formbeschreibung	Spitzbogen
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	25 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		