

## Garant

### Klein-Schleifstift fein, AR, Typ: ZY0205



## Bestelldaten

Bestellnummer	550400 ZY0205
GTIN	4045197239112
Artikelklasse	51E

## Beschreibung

### Ausführung:

**GARANT-Schleifstifte** (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.

Keramisch gebundene Schleifstifte in **Edelkorund rosa (AR)**. Mittelharte Ausführung. Feine Körnung. Schaft-Ø 3 mm, Schaftlänge 30 mm.

### Verwendung:

Für die universelle Bearbeitung von **un- und niedriglegiertem Stahl** und **Stahlguss**. Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 – 50 m/s.

## Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	fein
Kopf-Ø	2 mm
Schaftlänge	30 mm
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	5 mm
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	AR

Produktart

Schleifstift