

Feingewinde Grenz-Lehrdorn 6H, M × Steigung: 14X1,25



Bestelldaten

Bestellnummer	486100 14X1,25
GTIN	2050001675361
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang (ab 1 mm Steigung) entfernt Verunreinigungen im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges.

Ausführung gemäß **DIN 2279 – 2299**.

Gut- und Ausschusseite auf einem Griff (DIN 2240, Teil 1 Form R). Ausschusseite rot gekennzeichnet.

Verwendung:

Für metrische ISO-Feingewinde, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Hinweis:

Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF- und NPT-Gewinde; Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	6H
Gewinde	M14
Gewindesteigung	1,25 mm
Norm	DIN 13
Gewindeart	MF
Qualität	6
Toleranzfeld	H
Lehrenart	Ausschusslehre

Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L10
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm	028550 20
DAkKS-KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 90 mm	028590 90