

**Garant****Schleifstift fein, AR, Typ: ZY0610****Bestelldaten**

Bestellnummer	550700 ZY0610
GTIN	4045197239297
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

**GARANT-Schleifstifte** (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.

Keramisch gebundene Schleifstifte in **Edelkorund rosa (AR)**. Mittelharte Ausführung. Feine Körnung. Schaftlänge 40 mm.

**Verwendung:**

Für die universelle Bearbeitung von **un- und niedriglegiertem Stahl** und **Stahlguss**. Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 – 50 m/s.

**Technische Beschreibung**

Schaftlänge	40 mm
Feinheitsgrad	fein
Kopf-Ø	6 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	10 mm
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A

Produktnameattribut	AR
Produktart	Schleifstift