



## Frässtift Zahnung INOX – grob, HM, Typ: L1230



### Bestelldaten

Bestellnummer	547200 L1230
GTIN	4007220930496
Artikelklasse	55F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlaufarben). Schaft-Ø 6mm.

#### Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen**, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.

### Technische Beschreibung

Kopf-Ø	12 mm
Form	L1230
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Gesamtlänge	70 mm
Formbeschreibung	Rundkegel
Zahnung Kurzzeichen	INOX
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	30 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		