

Garant**Schleifstift grob, AR, Typ: ZY1325****Bestelldaten**

Bestellnummer	550600 ZY1325
GTIN	4045197239259
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.

Keramisch gebundene Schleifstifte in **Edelkorund rosa (AR)**. Mittelharte Ausführung. Grobe Körnung. Schaftlänge 40 mm.

Verwendung:

Für die universelle Bearbeitung von **un- und niedriglegiertem Stahl** und **Stahlguss**. Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 – 50 m/s.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	grob
Kopf-Ø	13 mm
Schaftlänge	40 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	25 mm
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A

Produktnameattribut	AR
Produktart	Schleifstift