

## Gewinde-Gut-Lehrring-Satz, Satzinhalt: M3-M12



### Bestelldaten

Bestellnummer	486060 M3-M12
GTIN	4045197295682
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

**Ausführung:**

Für metrische ISO-Gewinde gemäß DIN 2279–2299. Am Außen-Ø griffig gerändelt.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

**Inhalt:**

Je 1 Gewinde-Gut-Lehrring Nr. 486010  
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

**Lieferumfang:**

Inklusive stabiler Holzbox mit schützendem Schaumstoffpolster.

**Hinweis:**

Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth, Trapez, Rund-, UNC, UNF- und NPT-Gewinde und Linksgewinde lieferbar auf Anfrage.

Kalibrierung: S14

Norm: DIN 13

Gewindeart: M

### Technische Beschreibung

Satzinhalt	M3-M12
Norm	DIN 13

Gewindeart	M
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S14
Produktart	Gewinde-Gut-Lehrring

## Dienstleistungen

Kalibrierung Gewinde-Lehrring-Satz Satzinhalt M3-M12	011340 M3-M12
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Gewinde-Lehrring-Satz Satzinhalt M3-M12	019740 M3-M12
DAkKS-Kalibrierung Gewinde-Lehrring-Satz Satzinhalt M3-M12	020750 M3-M12
Kalibrierung Gewinde-Lehrring-Satz Satzinhalt M3-M12	020740 M3-M12

## Zubehör

Gewinde Gut-Lehrring 6g Gewinde M6	486010 M6
Gewinde Gut-Lehrring 6g Gewinde M5	486010 M5
Gewinde Gut-Lehrring 6g Gewinde M8	486010 M8
Gewinde Gut-Lehrring 6g Gewinde M10	486010 M10
Gewinde Gut-Lehrring 6g Gewinde M3	486010 M3
Gewinde Gut-Lehrring 6g Gewinde M4	486010 M4
Gewinde Gut-Lehrring 6g Gewinde M12	486010 M12
Holzbox für Gewinde-Lehrring-Satz	486080