

Gewinde-Ausschuss-Lehrring-Satz, Satzinhalt: M3-M12



Bestelldaten

Bestellnummer	486065 M3-M12
GTIN	4045197329615
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Für metrische ISO-Gewinde gemäß DIN 2279–2299. Am Außen-Ø griffig gerändelt. Ausschusseite rot gekennzeichnet.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17**.

Inhalt:

Je 1 Gewinde-Ausschuss-Lehrring Nr. 486050
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Lieferumfang:

Inklusive stabiler Holzbox mit schützendem Schaumstoffpolster.

Hinweis:

Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth, Trapez, Rund-, UNC, UNF- und NPT-Gewinde und Linksgewinde lieferbar auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Satzinhalt	M3-M12
Norm	DIN 13
Gewindeart	M

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S14
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrring-Satz

Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrring-Satz Satzinhalt M3-M12	020750 M3-M12
KalibrierungGewinde-Lehrring-Satz Satzinhalt M3-M12	020740 M3-M12

Zubehör

GewindeAusschuss-Lehrring 6g Gewinde M6	486050 M6
GewindeAusschuss-Lehrring 6g Gewinde M5	486050 M5
GewindeAusschuss-Lehrring 6g Gewinde M12	486050 M12
GewindeAusschuss-Lehrring 6g Gewinde M10	486050 M10
GewindeAusschuss-Lehrring 6g Gewinde M4	486050 M4
GewindeAusschuss-Lehrring 6g Gewinde M8	486050 M8
GewindeAusschuss-Lehrring 6g Gewinde M3	486050 M3