

**Fächerschleifer Vlies / Leinen, mittel, Kopf-Ø×Kopfbreite: 50X20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554920 50X20
GTIN	4045197241122
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges. Durch die Kombination mit Schleifleinen wird der **Schleifeffekt** des Vlieses **verstärkt**. Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edeltählen als auch von NE-Metallen.

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl	6000 min ⁻¹
maximale Drehzahl	11000 min ⁻¹
Kopfbreite	20 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	50 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Körnungsvergleich	180 / 150
Feinheitsgrad	mittel

Produktnameattribut	mittel
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		