

**Fächerschleifer (A), Korn 120, Kopf-Ø×Kopfbreite: 50X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554300 50X30
GTIN	4045197525840
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.  
Schleiflamellen mit **Normalkorund (A)** bestreut.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

**Technische Beschreibung**

Körnung	120
Kopfbreite	30 mm
maximale Drehzahl	15300 min <sup>-1</sup>
empfohlene Drehzahl	9000 min <sup>-1</sup>
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	50 mm
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)

Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	Korn 120
Produktart	Fächerschleifer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		