

**Fächerschleifer Vlies / Leinen, mittel, Kopf-Ø×Kopfbreite: 60X30mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 554920 60X30 |
| GTIN | 4045197241139 |
| Artikelklasse | 52E |

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges. Durch die Kombination mit Schleifleinen wird der **Schleifeffekt** des Vlieses **verstärkt**. Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|------------------------|
| maximale Drehzahl | 9000 min ⁻¹ |
| empfohlene Drehzahl | 5000 min ⁻¹ |
| Kopfbreite | 30 mm |
| Schaft-Ø | 6 mm |
| Kopf-Ø | 60 mm |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Körnungsvergleich | 180 / 150 |
| Feinheitsgrad | mittel |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Produktnameattribut | mittel |
| Produktart | Fächerschleifer |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| Lacke | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |