



## Klein-Schleifstift fein, AD-AW, Typ: ZY0205



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 551510 ZY0205 |
| GTIN          | 4027497197828 |
| Artikelklasse | 56L           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**LUKAS-Schleifstifte** (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. LUKAS-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.

Klein-Schleifstifte mit **Mischkorn (AD-AW)** aus Normalkorund, Edelkorund dunkelrot und Einkristallkorund weiß (LUKAS-Bezeichnung NDW) in Korn 100 (fein). Keramische Bindung. Schaft-Ø 3 mm, Schaftlänge 50 mm.

#### Verwendung:

Schleifstifte mit hoher Formstabilität eignen sich bevorzugt zur Fein- und Kantenbearbeitung von **(gehärteten) Werkzeug-** und **Cr-Ni-Stählen** im Werkzeug- und Formenbau. Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 10 – 30 m/s.

### Technische Beschreibung

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Kopf-Ø                   | 2 mm         |
| Feinheitsgrad            | fein         |
| Schaftlänge              | 50 mm        |
| Schaft-Ø                 | 3 mm         |
| Kopflänge                | 5 mm         |
| Schleifmittelkurzzeichen | A            |
| Produktnamensattribut    | AD-AW        |
| Produktart               | Schleifstift |